

KERN**Bordvægt, type EOB, Maksimalt vejeområde: 150kg**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 479600 150 |
| GTIN | 4045761192065 |
| Artikelklasse | 47D |

Beskrivelse

Udførelse:

- **Robust pakkevægt til forsendelse.**
- **Nem betjening med fire taster.**
- **Displayenhed med talhøjde 25 mm også adskilt fra bordvægten; kan indstilles og monteres vha. ca. 2 m langt fleksibelt kabel.**
- **Lysnetdrift eller batteridrift, automatisk slukning efter 3 min.**

Leveringsomfang:

Inklusive netadapter og vægholder til displayenhed.

Specialtilbehør:

6 stk. batterier nr. 081561 str. LR6, stativ til displayenhed på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|--------|
| Nettovægt | 3,8 kg |
| Visningsenhed, bredde | 215 mm |
| Visningsenhed, dybde | 110 mm |
| Aflæsning | 50 g |
| Visningsenhed, højde | 50 mm |

| | |
|---|---------------|
| Repeterbarhed | 50 g |
| Maksimalt vejeområde | 0 - 150 kg |
| Producentbetegnelse | EOB |
| Mål, vejeplade | 315×305 mm |
| Kalibrering | K2 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Antal medfølgende batterier | 6 |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR6 |
| Talhøjde, visningsenhed | 25 mm |
| Produkttype | Bordvægt |

Services

| | |
|--|------------|
| KalibreringVægt Maksimalt vejeområde 150 kg | 027700 150 |
| DAkkS-kalibreringVægt Maksimalt vejeområde 180 | 027710 180 |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6 | 081561 LR6 |
|--|------------|