

**Garant****HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 2,5 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	202269 2,5
GTIN	4045197880604
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse****Udførelse:**

Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 3

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Antal tænder Z: 3

Skærlængde  $L_c$ : 6 mm

Udhængslængde  $L_1$  inkl. fristilling: 15 mm

Fristilling-Ø  $D_1$ : 2,3 mm

Samlet længde L: 50 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal tænder Z	3
Skærlængde $L_c$	6 mm
Udhængslængde $L_1$ inkl. fristilling	15 mm
Skaft-Ø $D_s$	6 mm
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,011 mm

Tolerance, nom. Ø	e8
Skær-Ø $D_c$	2,5 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Samlet længde L	50 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skaftform	HA
Fristilling-Ø $D_1$	2,3 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser

## Services

Skaftslibning Type HB

129100 HB