

**Garant****Notstødholder lang Ø DS 32 mm, fra notbredde m: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290353 3
GTIN	4045197880994
Artikelklasse	29K

**Beskrivelse****Advarsel:**

Anvend altid minimumsforborings-Ø svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-Ø 38,22 mm).

**Bemærk:**

- **Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.**
- **På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.**
- **Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.**

**Teknisk beskrivelse**

Skrue	290399 1
Nyttelængde $L_1$	40 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	8,36 mm
egnet til notbredde m	3 mm
Midterforskydning $L_3$	4,2 mm
Skaft-Ø	32 mm
Skærholder-Ø $D_1$	7,8 mm
Indvendig køling	ja
Skaftlængde $L_s$	100 mm

Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

---

## Tilbehør

Monteringskrue Type 1	290399 1
-----------------------	----------