

**Garant****Notstødholder, standard Ø DS 32 mm, fra notbredde m: 2mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290358 2
GTIN	4045197881168
Artikelklasse	29K

## Beskrivelse

### Advarsel:

Anvend altid minimumsforborings-Ø svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-Ø 38,22 mm).

### Bemærk:

- **Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.**
- **På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.**
- **Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.**

## Teknisk beskrivelse

Nyttelængde $L_1$	25 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	7,03 mm
Skrue	290399 1
egnet til notbredde m	2 mm
Midterforskydning $L_3$	3,65 mm
Skaft-Ø	32 mm
Skærholder-Ø $D_1$	6,5 mm
Indvendig køling	ja

Skaftlængde L <sub>s</sub>	100 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

---

## Tilbehør

Monteringskrue Type 1	290399 1
-----------------------	----------