

**Garant****Notstødholder, standard Ø DS 32 mm, fra notbredde m: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290358 12
GTIN	4045197881236
Artikelklasse	29K

**Beskrivelse****Advarsel:**

Anvend altid minimumsforborings-Ø svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-Ø 38,22 mm).

**Bemærk:**

- **Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.**
- **På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.**
- **Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.**

**Teknisk beskrivelse**

Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	32,56 mm
egnet til notbredde m	12 mm
Nyttelængde $L_1$	104 mm
Skrue	290399 3
Midterforskydning $L_3$	16,5 mm
Skaft-Ø	32 mm
Skærholder-Ø $D_1$	30 mm
Indvendig køling	ja

Skaftlængde L <sub>s</sub>	100 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

---

## Tilbehør

Monteringskrue Type 3	290399 3
-----------------------	----------