



Rekylfri hammer med kobber-indsatser Superglas-skaft, Hammerhoved-Ø: 40mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	754820 40
GTIN	7610733269662
Artikelklasse	73B

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftigt stålmellemstykke med holdekonus og krave til fastgørelse af indsatser. Indsatser af kobber.

Med skaft i SUPERGLAS-glasfiber, der ikke kan knække, og greb i sort kunststof.

Rekylfri i kraft af vægte i hammerenheden. Nårammerslaget rammer underlaget, slynges vægtene nedad, og de modvirker dermed tilbageslaget.

Anvendelse:

Til kraftige præcise slag hhv. til skånende slag ved montagearbejde.

Reservedel:

Udskiftelige indsatser, se nr. 754760.

Teknisk beskrivelse

Materiale, skaft	Glasfiber
Skaftlængde	335 mm
Hovedlængde med indsatser	121 mm
Samlet længde	380 mm
Hammerhoved-Ø	40 mm
Materiale, hus	Stål
Vægt	1,38 kg
Serie	PB 308 Cu

Materiale, indsats	Kobber
rekylfri	ja
Produkttype	Hammer

Tilbehør

Reservebane, kobberflad Hammerhoved-Ø 40 mm	754760 40
---	-----------