



## Skruetrækker til ligekærv, med 2K-SwissGrip-skaft ESD, Skærbredde b: 6,5mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	660050 6,5
GTIN	7610733256112
Artikelklasse	63E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**SwissGrip-kraftskaft** med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne af meget sej og slagfast polypropylen. Det er også muligt at overføre høje drejningsmomenter selv med våde og fedtede hænder. **Klinge** af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade. Sort spids. Afsatte planparallelle skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel.

Værktøjsgreb af afledende kunststof, **ESD-egnet**.

#### Fordel:

- **Afsatte planparallelle skær med flade- i stedet for linjekontakt af hensyn til højere momentoverførsel.**
- **Ingen Cam-outeffekt.**
- **Skær passer perfekt til normerede og ikke-normerede skruekærve.**
- **Enden på grebet er glat og gratfrit afrundet, så værktøjet ligger behageligt i hånden.**
- **Konveks, ergonomisk form med gribe- og hudvenlig overflade garanterer utrætteligt arbejde og høje drejningsmomenter.**
- **Afrulningsbeskyttelse.**
- **Mærket med størrelse og symbol for spidsens form.**

#### Anvendelse:

Til reparations- og montagearbejder, til løsning af fastsiddende skruer etc.

### Teknisk beskrivelse

Bitbetegnelse	4
Skærtykkelse a	1 mm
Hel længde	245 mm

Klingelængde	140 mm
gennemgående klinge	nej
Klingespids	sort
Aktiveringssekskant	nej
Skærbredde b	6,5 mm
Serie	SwissGrip ESD
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
Udførelse af skaft	rund
Slagkappe	nej
Materiale	PB Swiss Tools-speciallegering
Overflade	forniklet og forkromet
Produkttype	Skruetrækkere