



## HEX-elektroniskruetrækker ESD, sekskant: 2mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 627495 2      |
| GTIN                | 7610733268474 |
| Artikelklasse       | 63D           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Ergonomisk udformet flerkomponentskaft med letgående **drejelig hætte** (til fiksering af pegefingerspidsen ved præcisionsarbejde). Optimalt udformet **hurtigdrejezone** til hurtig, effektiv skruring og **kraftzone** til overførsel af høje momenter.

**Klinge** af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Skærenes mål er meget nøjagtige. Forniklet og forkromet overflade.

Værktøjsgreb af afledende kunststof, **ESD-egnet**.

#### Anvendelse:

Til præcis og effektiv skruring på elektroniske artikler. Også ideel til finere indstillings- og justeringsarbejder.

### Teknisk beskrivelse

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Klingelængde            | 80 mm                  |
| sekskant                | 2 mm                   |
| Hel længde              | 173 mm                 |
| Drivprofil              | Sekskant-skrueetrækker |
| elektrostatisk egenskab | EGB/ESD                |
| Kappe, drejelig         | ja                     |
| Kuglehoved              | nej                    |
| Produkttype             | Skrueetrækkere         |

