

**Skruestrækkesæt med 2K-SwissGrip-skaft ESD, Antal dele: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	667605 10
GTIN	7610733269570
Artikelklasse	63E

Beskrivelse**Udførelse:**

Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Lige-kærvklinger med parallelt, forskudt skær, der således passer nøjagtigt til standardskrueskærvne. Krydskærvklingerne spids er fræset præcist. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.

Kraftskaft med hudvenlig kappe af elastomer og en kerne i specielt sejt og slagfast polypropylen til fastgørelse af de forskellige klinger, ekstra godt greb, selv med olierede hænder.

ESD-egnet.**Indhold:**

Lige-kærvbits nr. 659928: Str. 4; 5,5; 6,5; 8

Klinger til Phillips nr. 659921: Str. 1 og 2

Opriverklinge nr. 667640: 1 stk.

Urmagerskruestrækker (lige-kærv) nr. 664415: Str. 2,5 og 3

Kunststofskaft: 1 stk.

Leveringsomfang:

Inklusive tekstilrulletaske.

Teknisk beskrivelse

Antal skruestrækere	8
Antal dele	10

Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Producentbetegnelse	SwissGrip ESD skiftegreb
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Syl med firkantklinge medfølger	ja
Produkttype	Skruetrækkere

Tilbehør

6 mm-klingeLigekærv Skærbredde 6,5 mm	659928 6,5
6 mm-klingeLigekærv Skærbredde 8 mm	659928 8
6 mm-klingeLigekærv Skærbredde 4 mm	659928 4
Elektronikskruetrækker til ligekærvESD Skærbredde b 3 mm	664415 3
Syl med firkantklinge	667640
6 mm-klingetil Phillips Krydskærvstørrelse 1	659921 1
6 mm-klingeLigekærv Skærbredde 5,5 mm	659928 5,5
Elektronikskruetrækker til ligekærvESD Skærbredde b 2,5 mm	664415 2,5
6 mm-klingetil Phillips Krydskærvstørrelse 2	659921 2