



Moment-skruestrækkeresortiment, 8 dele med skala, bitsholder, ESD, Maks. moment: 50cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659919 50
GTIN	7610733269488
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftskraft med hudvenlig kappe af elastomer. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruestrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse). Indstilling af det ønskede moment med et indstillingshjul for enden af grebet. Låseposition forhindrer utilsigtet indstilling. Let aflæselig mikrometerskala, der er beskyttet mod tilsmudsning.

Værktøjsgreb af afledende kunststof, **ESD-egnet**.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Indhold:

Momentskruestrækker: 1 stk.

3 bits ligekærv til Phillips (nr. 669605): 2 / 00; 2,5 / 0; 3,5 / 1

2 sekskantbits (nr. 669606): 1,5 / 2; 2,5 / 3

2 bits til Torx®-skruer (nr. 669607): TX6 / TX7; TX8 / TX9

Teknisk beskrivelse

Momentområde	0,1 - 0,5 Nm
--------------	--------------

Maks. moment	50 cNm
Skalainddeling 1 delstreg =	1 cNm
Momentområde	10 - 50 cNm
Drivprofil	6-kant-skruetrækker
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Ligekærnskruetrækker
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Kalibrering	O1
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Testprotokol	Producentens testrapport
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Tilspændingsretning	Højrespænding
Tilslutningsform	udskiftelig klinge
Reverserbar aflæsning	cNm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Data, kan logges	nej
Feedback	udløsning
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Display	analog
Norm	DIN EN ISO 6789
Samlet længde L	106 mm
Målemetode	Moment
Producentbetegnelse	MecaTorque ESD
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

Kalibrering Momentskruetrækker Maks. moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Tilbehør

Klinge til ligekærvskruer og skruer til Phillips Type 3

669605 3

Klinge til Pozidriv-skruer Type 1

669608 1

Klinge til skruer med indvendig sekskant Type 1

669606 1

Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere "TST"
Maks. moment 2 Nm

654300 2

Klinge til skruer med indvendig sekskant Type 2

669606 2

Klinge til ligekærvskruer og skruer til Phillips Type 1

669605 1

Klinge til Torx®-skruer Type 2

669607 2

Klinge til ligekærvskruer og skruer til Phillips Type 2

669605 2

Klinge til Torx®-skruer Type 1

669607 1