

HEDI

LED-akku-arbejdslampe, Effektforbrug: 35W



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081264 35
GTIN	4003644019977
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

Blændfri udgave uden skygge med stor lysspredning.

Robust arbejdslampe med gummierede sidedele og fem hældningsvinkler alt efter positionering (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integreret bæregreb, Tænd-/slukkontakt på bagsiden. Godkendt til stående brug samt på byggepladser og monteringssteder iht. BGI 608.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Batteritype	Lithium-ion
ATEX-zone	Ingen
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Energiforsyning	Akkudrevet
Brændetid	4,5 h

Antal medfølgende akkuer	1
Lysnet	3850 lm
Samlet længde	273 mm
Totalbredde	256 mm
Samlet højde	163 mm
Lysnet, trin 2	1650 lm
Produkttype	Arbejdslygte