

**Slibelærred-sparerulle (A), brun KK 114 F, 40 mm×50 m, Korn: 240****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 557700 240 |
| GTIN | 4018875266663 |
| Artikelklasse | 56V |

Beskrivelse**Udførelse:**

Tæt vævet bomuldsstof med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet **normal korund (A)**. Meget god kornbinding, høj slibeeffekt og lang standtid.

Type **VSM KK 114 F: Brunt stof, til ekstremt hård belastning**. Denne kvalitet er **specielt smidig, olie- og petroleumstæt** og kan rives over på langs med snorlige og rene kanter – uden at blive flosset.

Emballage **med integreret afrivningskniv**.

Anvendelse:

Til håndslibning af metal, men også velegnet til alle andre materialer.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|-------------------|
| Korn | 240 |
| Finhedsgrad | fin |
| Slibemiddel | Normal korund (A) |
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Spareruller, bredde | 40 mm |

| | |
|----------------------|-------------|
| Spareruller, længde | 50 m |
| Produktnavnsegenskab | 40 mm×50 m |
| Produkttype | Slibelærred |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | betinget egnet | | |
| Stål < 67 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | betinget egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | egnet | | |
| Lak | betinget egnet | | |
| Uni | egnet | | |
| tør | egnet | | |