

Mitutoyo**Linær målestok, effektiv målelængde L₀: 200mm**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 499240 200 |
| GTIN | 4946368854151 |
| Artikelklasse | 44D |

Beskrivelse

Udførelse:

- **Med absolut-målesystem.**
- **Efter aktivering vises den aktuelle position, så du slipper for den tidskrævende kørsel til referencepunkter.**
- **Enkel montering og installation.**

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsenkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til nøjagtig registrering og positionering af aksiale indstillinger på f.eks. fræse- og drejemaskiner, positioneringsborde eller måleudstyr. Også egnet til omstilling af værktøjsmaskiner ved digital visning.

Bemærk:

Kan kun anvendes i forbindelse med displayenhed nr. 499356.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------|--------|
| Bredde | 22 mm |
| Samlet længde L ₃ | 378 mm |
| Kabellængde | 3,4 m |
| Boremidteafstand L ₂ | 358 mm |

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| effektiv målelængde L_0 | 200 mm |
| Maks. målehovedvandring L_1 | 220 mm |
| Målenøjagtighed (20°) | 7 μm |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 67 |
| Energiforsyning | Med kabel |
| Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang |
| Måleværktøj | digital |
| Produkttype | Linær målestok |

Tilbehør

| | |
|--|----------|
| Digital displayenhed Antal viste akser 2 | 499356 2 |
| Digital displayenhed Antal viste akser 3 | 499356 3 |