

Mitutoyo**Linær målestok, effektiv målelængde L₀: 300mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	499240 300
GTIN	4946368854175
Artikelklasse	44D

Beskrivelse

Udførelse:

- Med absolut-målesystem.
- Efter aktivering vises den aktuelle position, så du slipper for den tidskrævende kørsel til referencepunkter.
- Enkel montering og installation.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsenkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til nøjagtig registrering og positionering af aksiale indstillinger på f.eks. fræse- og drejemaskiner, positioneringsborde eller måleudstyr. Også egnet til omstilling af værktøjsmaskiner ved digital visning.

Bemærk:

Kan kun anvendes i forbindelse med displayenhed nr. 499356.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L ₃	488 mm
Kabellængde	3,4 m
effektiv målelængde L ₀	300 mm
Målenøjagtighed (20°)	7 µm

Maks. målehovedvandring L ₁	330 mm
Bredde	22 mm
Boremidteafstand L ₂	468 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Med kabel
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Produkttype	Linær målestok

Tilbehør

Digital displayenhed Antal viste akser 3	499356 3
Digital displayenhed Antal viste akser 2	499356 2