

Mitutoyo**Linær målestok, effektiv målelængde L0: 500mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	499240 500
GTIN	4946368854212
Artikelklasse	44D

Beskrivelse

Udførelse:

- **Med absolut-målesystem.**
- **Efter aktivering vises den aktuelle position, så du slipper for den tidskrævende kørsel til referencepunkter.**
- **Enkel montering og installation.**

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsenkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til nøjagtig registrering og positionering af aksiale indstillinger på f.eks. fræse- og drejemaskiner, positioneringsborde eller måleudstyr. Også egnet til omstilling af værktøjsmaskiner ved digital visning.

Bemærk:

Kan kun anvendes i forbindelse med displayenhed nr. 499356.

Teknisk beskrivelse

Boremidteafstand L ₂	678 mm
Samlet længde L ₃	698 mm
Maks. målehovedvandring L ₁	540 mm
Målenøjagtighed (20°)	7 µm

Bredde	22 mm
effektiv målelængde L ₀	500 mm
Kabellængde	3,4 m
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Med kabel
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Produkttype	Linær målestok

Tilbehør

Digital displayenhed Antal viste akser 2	499356 2
Digital displayenhed Antal viste akser 3	499356 3