

**Indbygget skydelære IP66 Vandret, Måleområde: 150mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	499401 150
GTIN	2050001051165
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med **absolut-elektronik** og store letaflæselige displaytal. Nulpositionen skal kun indstilles én gang og forbliver det absolutte nulpunkt indtil næste batteriskift (ca. 1,5 år). Højeste målepræcision også ved højeste kørehastighed. ZERO- / ABS-funktion – nulstilling og omskiftning fra relativ til absolut måling.

Indbygningsskydelære med elektromagnetisk, induktivt målesystem. **Montering vandret.**

Funktion:

IP66: Der er beskyttelse mod kraftig vandstråle eller midlertidig oversvømmelse og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Egnet til måle- og positioneringsopgaver på værktøjsmaskiner, elementer osv.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497085.

Teknisk beskrivelse

Længde, måleskinne L ₁	235 mm
Aflæsning	0,01 mm
Vægt	410 g
Samlet længde L ₂	259 mm
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Måleområde	0 - 150 mm

Fejlgrænse	0,03 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 66
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Produkttype	Indbyggede skydelærer

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/499401-150>