



Slibelærred, sparerullesæt (A) brunt KK 114 F, 40 mm×50 m, Antal forskellige ruller: 10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	557870 10
GTIN	2050001024602
Artikelklasse	56V

Beskrivelse

Udførelse:

Tæt vævet bomuldsstof med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet **normal korund (A)**. Meget god kornbinding, høj slibeeffekt og lang standtid.

Type **VSM KK 114 F: Brunt stof, til ekstremt hård belastning**. Denne kvalitet er **specielt smidig, olie- og petroleumstæt** og kan rives over på langs med snorlige og rene kanter – uden at blive flosset.

Længde 50 m, emballage **med integreret afrivningskniv. 10-dele** = komplet sortiment med 1 sparerulle af hver kornstr. 40 til 400.

Anvendelse:

Til håndslibning af metal, men også velegnet til alle andre materialer.

Teknisk beskrivelse

Antal forskellige ruller	10
Serie	KK114F
Slibemiddel	Normalkorund
Slibemiddelforkortelse	A
Spareruller, bredde	40 mm
Spareruller, længde	50 m

Produktnavnsegenskab	40 mm×50 m
Produkttype	Slibelærred

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Lak	betinget egnet		
Uni	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Slibelærred-sparerulle (A), brunKK 114 F Korn 100	557700 100
Slibelærred-sparerulle (A), brunKK 114 F Korn 120	557700 120
Slibelærred-sparerulle (A), brunKK 114 F Korn 150	557700 150
Slibelærred-sparerulle (A), brunKK 114 F Korn 180	557700 180
Slibelærred-sparerulle (A), brunKK 114 F Korn 240	557700 240
Slibelærred-sparerulle (A), brunKK 114 F Korn 320	557700 320

Slibelærred-sparerulle (A), brunKK 114 F Korn 40	557700 40
Slibelærred-sparerulle (A), brunKK 114 F Korn 400	557700 400
Slibelærred-sparerulle (A), brunKK 114 F Korn 60	557700 60
Slibelærred-sparerulle (A), brunKK 114 F Korn 80	557700 80