

HOLEX**Videoendoskoper uden sonde.****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	492924
GTIN	4045197565402
Artikelklasse	42L

Beskrivelse**Udførelse:**

Basisenhed med 3,5 tommer LCD-skærm. Zoomtilstand (1,5x), billed- og videooptagelser kan lagres på SD-hukommelseskort. USB- og AV-udgang til dataoverførsel. Integreret, genopladeligt lithium-ion-batteri (3,7 V).

Leveringsomfang:

Robust, vand- og støvtæt transportkuffert. SD-hukommelseskort, strømforsyning (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz) nr. 492958, USB-datakabel, AV-kabel, rengørings sæt, Li-ion-akku nr. 492926. Uden sonde.

Teknisk beskrivelse

Fokuseret dybdeskarphe	16 – 60 mm
Højde	38 mm
Bredde	118 mm
Displayopløsning	320x240 px
Vægt	0,385 kg
Længde	207 mm

Optagelsesformat	JPEG / AVI (30 fps)
Driftstemperatur	0 - 50 °C
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Endoskop

Tilbehør

Li-ion-batteri	492926
Netadapter til endoskop	492958
Endoskopsonde, fleksibel Sondelængde 2000 mm	492938 2000