

HOLEX**Inspektionsendoskop med sonde halvstiv, Ø 8,5 mm, Sondelængde: 1000 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	492930 1000
GTIN	4045197511829
Artikelklasse	42L

Beskrivelse**Udførelse:**

Grundmodul med 2,4" LCD-display og 1 m lang, halv-stiv sonde (Ø 8,5 mm, synsvinkel 0°).

Robust, vandtæt sondehoved (IP67) i rustfrit stål med 6 hvide LED'er, der kan dæmpes.

Zoommodus (1,5×), automatisk refleksion på metalflader (AGC), spejlmodus (Mirror). AV-udgang til billedskærmsoverførsel.

Leveringsomfang:

Inklusive 1× sonde nr. 492936 str. 1000 (IP67), kuffert, sondespejl (90°), der kan skrues på, magnet, krog og 4 batterier nr. 081551 str. LR6.

Kameraopløsning: 320×240 px

Displayopløsning: 320×240 px

Fokuseret dybdeskarphed: 16 – 60 mm

Driftstemperatur: 0 - 50 °C

Vægt: 0,43 kg

Teknisk beskrivelse

Fokuseret dybdeskarphed	16 – 60 mm
Displayopløsning	320×240 px

Bredde	94 mm
Længde	210 mm
Vægt	0,43 kg
Højde	58 mm
Sondelængde	1000 mm
Kameraopløsning	320×240 px
Driftstemperatur	0 - 50 °C
Antal medfølgende batterier	4
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081551 LR6
Energiforsyning	Batteridrevet
Sonde-Ø	8,5 mm
Produkttype	Videoendoskoper

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
Endoskopsonde, halvstiv Sondelængde 1000 mm	492936 1000
Endoskopsonde, halvstiv Sondelængde 1000 mm	492934 1000
Endoskopsonde, fleksibel Sondelængde 2000 mm	492938 2000
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081556 LR6