

**RENISHAW****Rubinkugleføler Længde 10/11 mm, Kugle-Ø D: 2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	494220 2
GTIN	2050000956751
Artikelklasse	49F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rubinkuglefølere med tilslutningsgevind M2

**Bemærk:**

Andre følerindsatser med andre mål og skaftkonstruktioner på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Kugle-Ø D	2 mm
Skaft-Ø S	1 mm
effektiv arbejdslængde	6 mm
Materiale, skaft	Stål
Vægt	0,3 g
Længde L	10 mm
Tilslutningsgevind	M2
Materiale, spids	rubin
Produkttype	Følere

**Tilbehør**

Følerrensringssæt	494240
-------------------	--------

Følerindsatsforlænger Længde 30 mm	494214 30
5-vejs følerindsatsholder M2 Type M2/5	494219 M2/5
Følerindsatsforlænger Længde 40 mm	494214 40
Følerindsatsforlænger Længde 20 mm	494214 20
Følerindsatsforlænger Længde 10 mm	494214 10
Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2