

**Mitutoyo****Profilprojektor PV-5110 med objektiv****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	493535
GTIN	4946368669953
Artikelklasse	44C

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Profilprojektor til præcis gennemlys- og overfladelyskontrol** af store emner. **Robust apparat med sokkel** til universel brug i produktion og styring.

- **Standardobjektiv 10x. 5x, 20x, 50x og 100x-objektiver på forespørgsel. Maksimal forvrængning for objektiverne 0,2 %.**
- **Drejelig skærm-Ø effektiv 508 mm.**
- **Indbygget digitalt LED-display til vinkelmålinger, omskiftning mellem grader/decimaler.**
- **Telecentrisk belysningssystem til konstant belysning af synsfeltet og præcise målinger.**
- **Massivt koordinatmålebord 380x250 mm, med integrerede glasmålestokke.**
- **Garanterer gode muligheder for iagttagelse og nem måling af længder, vinkler, kurver, radier og gevind etc.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive objektiv 10x, målebord, halogenoverfladelys og -gennemlys, digitalt display, afdækningshætte, netkabel.

**Specialtilbehør:**

Digital displayenhed nr. 499356, skærekantrenser / positionsmodellervoks nr. 354788.

**Bemærk:**

Andet specialtilbehør som f.eks. objektiver, vipbar centrersupport, horisontalprisme, holder til vendeskærplatter, passende standardmåleplader, kantsensor med måleværdienhed QM-Data 200, softwareprogram 2-D-Geopak, digitalt display eller afdækning fås på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

Skærm-Ø	508 mm
Aflæsning	0,001 mm
Måleområde X-akse	200 mm
Vægt	180 kg
Måleområde y-akse	100 mm
Bredde	1021 mm
Længde	738 mm
Målebord, længde	380 mm
Målebord, bredde	250 mm
Højde	1520 mm
Maks. emnevægt	5 kg
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Profilprojektor

## Tilbehør

Digital displayenhed Antal viste akser 3	499356 3
Digital displayenhed Antal viste akser 2	499356 2