

HOLEX**Endoskopsonde, kan vinkles, fleksibel, Ø 6 mm, Sondelængde: 1000mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	492942 1000
GTIN	4045197565433
Artikelklasse	42L

Beskrivelse

Udførelse:

Robust, vandtæt sondehoved (IP67) i rustfrit stål med hvide LED'er, der kan dæmpes. Synsvinkel 0°.

Meget høj billedkvalitet med 16,7 mio. farver.

Belysningstilstand: Betjeningsknapper til aktivering og deaktivering Til anvendelse i store hulrum og/eller meget mørke omgivelser.

Side-LED-tilstand: Ved anvendelse af sondespejlet, der kan skrues på, elimineres generende refleksioner i billedet gennem aktivering af LED'erne i siden.

Billedrotation: 90° billedrotation i urets retning via betjeningsknapper.

Vinkelindstilleligt sondehoved: Sonde med håndgreb og indstillingsarm til vinkling af kamerahovedet i to retninger (maks. 2x 155°). I forbindelse med det medfølgende sondespejl kan et hulrum på den måde også inspiceres baglæns i forhold til sondeindgangsretningen. En låsefunktion til den valgte vinkelposition muliggør utrætteligt arbejde. Sondespids med metalflettet beskyttelsesslange.

Billedåbningsvinkel 87,1°.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Perfekt til inspektion i vanskeligt tilgængelige rum, f.eks. **Automotive:** Motor, gearkasse, tank, karosseri, instrumentbræt, sagkyndig. **Luftfart:** Drivværk, turbiner, ledningssystemer.

Byggeri: Vurdering af boligmasse, vandskader, skadedyrsangreb. **Rørlægning:** Svejsesamlinger, opsporing af fremmedlegemer, lækager. **Hydrauliksystemer:** Cylindre, lækager. **Varme,**

sanitet, klima: Ovne, kaminer, varmekedler, klimaanlæg, kloaksystemer. **Skadedyrsangreb:**

Bistader, hvepseboer, fuglereeder, insektgange. **Politi, told:** Køretøjskontrol, varekontrol.

Passer til:

Alle endoskopudførelser nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Leveringsomfang:

Sondespejl 70°, der skan skrues på.

Specialtilbehør:

Adapter nr. 492896 til anvendelse af sonderne med foto- / video-endoskop nr. 492890 Gr. 2000.

Bemærk:

Andre sondetyper (op til 30 m) med andre sondehoved-Ø og blikretninger på forespørgsel.

Sonde til rørledningsinspektion:

- **Hoved-Ø: 28 mm**
- **Sondelængde: 22 m**
- **Billedåbningsvinkel: 150°**
- **8 kraftige LED'er.**

Teknisk beskrivelse

Sondelængde	1000 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Kameraopløsning	640×480 px
Sonde-Ø	6 mm
Produktnavnsegenskab	Ø 6 mm
Produkttype	Sonde