

**RENISHAW****Rubinkugleføler Længde 10/11 mm, Kugle-Ø D: 0,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	494220 0,5
GTIN	2050000973611
Artikelklasse	49F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rubinkuglefølere med tilslutningsgevind M2

**Bemærk:**

Andre følerindsatser med andre mål og skaftkonstruktioner på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Materiale, skaft	Hårdmetal
Kugle-Ø D	0,5 mm
Skaft-Ø S	0,4 mm
Vægt	0,3 g
effektiv arbejdslængde	3 mm
Længde L	10 mm
Tilslutningsgevind	M2
Materiale, spids	rubin
Produkttype	Følere

**Tilbehør**

5-vejs følerindsatsholder M2 Type M2/5	494219 M2/5
--	-------------

Følerindsatsforlænger Længde 30 mm	494214 30
Følerrengeøringssæt	494240
Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2
Følerindsatsforlænger Længde 40 mm	494214 40
Følerindsatsforlænger Længde 20 mm	494214 20
Følerindsatsforlænger Længde 10 mm	494214 10