

## Prøvestiftsæt i træboks Toleranceklasse 1, Type: 81



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 483801 81     |
| GTIN                | 2050001056986 |
| Artikelklasse       | 48A           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

I førsteklasses lærestål, hærdet ( $60 \pm 2$  HRC) og anløbet. Prøvestiftsæt er placeret overskueligt i en trækasse med mærkede huller (fra 1,5 mm Ø er prøvestifterne desuden selv påført mærkning). Prøvestiftlængde 40 mm op til Ø 0,99 mm, derover 70 mm.

**Toleranceklasse 1:** Stift-Ø  $\pm 0,001$  mm.

#### Anvendelse:

Til arbejde på læreborværk eller inden for værktøjs- og instrumentfremstilling. F.eks. til måling af boringstolerancer, til lejekontrol af borer, kontrol af afstandstolerancer for to borer, tandhjuls- og gevindmålinger samt til vinkel- og profiltest osv.

Nominalmålområde: 1 - 5 mm

Stigning: 0,05 mm

Antal prøvestifter: 81

### Teknisk beskrivelse

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Stigning           | 0,05 mm  |
| Nominalmålområde   | 1 - 5 mm |
| Antal prøvestifter | 81       |
| Norm               | DIN 2269 |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Toleranceklasse | 1             |
| Hårdhed         | 60 ± 2 HRC    |
| Materiale       | Specialstål   |
| Emballage       | Stabil boks   |
| Kalibrering     | S18           |
| Produkttype     | Prøvestiftsæt |

### Services

|  |           |
|--|-----------|
| Kalibrering Kontrolstiftsæt Indhold pr. sæt 81       | 018381 81 |
| Mærkning laserindgraveret Type                       | 018940    |
| DAkKS-kalibrering Kontrolstiftsæt Indhold pr. sæt 81 | 019680 81 |
| DAkKS-kalibrering Kontrolstiftsæt Indhold pr. sæt 81 | 020890 81 |
| Kalibrering Kontrolstiftsæt Indhold pr. sæt 81       | 020880 81 |