



Habilis-præcisionsfil Samlet længde 215 mm, SH 1 / DH 3, Type: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	527070 4
GTIN	613548056295
Artikelklasse	53B

Beskrivelse

Udførelse:

Schweiziske præcisionsfile med de højeste krav til formnøjagtighed, præcisionshug, fileydelse og standtid. Nålefil-lignende former, dog med **kræftig, smedet** fire- eller sekskantet **angel** og **forstærket tværsnit**.

Fileskaft ikke nødvendigt.

Anvendelse:

Særligt velegnede til værktøjs- og formfremstilling på grund af de slanke, spidse afslutninger.

Habilis-præcisionsfile muliggør et **større arbejdstryk** end nålefile.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	215 mm
Formbeskrivelse	rund
Tværsnit	6,5 mm
Schweizisk behugning	1
Svarer til tysk hugning	3
Produktnavnsegenskab	SH 1 / DH 3
Produkttype	Præcisionsfil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		

Stål < 900 N/mm ²	egnet
Stål < 1400 N/mm ²	egnet
Stål < 55 HRC	egnet
Stål < 60 HRC	egnet
Stål < 67 HRC	egnet
INOX	egnet
Ti	betinget egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	egnet
Uni	betinget egnet