

## Prøvestiftsæt i trækasse Toleranceklasse 1, Type: 8-9



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 483820 8-9    |
| GTIN                | 2050001048639 |
| Artikelklasse       | 48A           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

I førsteklasses lærestål, hærdet ( $60 \pm 2$  HRC) og anløbet. Prøvestiftsæt er placeret overskueligt i en trækasse med mærkede huller (fra 1,5 mm Ø er prøvestifterne desuden selv påført mærkning). Prøvestiftlængde 40 mm op til Ø 0,99 mm, derover 70 mm.

**Toleranceklasse 1:** Stift-Ø  $\pm 0,001$  mm. 2 trækasser, 100 prøvestifter fordelt på 2 kasser.

#### Anvendelse:

Til arbejde på læreborværk eller inden for værktøjs- og instrumentfremstilling. F.eks. til måling af boringstolerancer, til lejekontrol af borer, kontrol af afstandstolerancer for to borer, tandhjuls- og gevindmålinger samt til vinkel- og profilttest osv.

### Teknisk beskrivelse

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Nominalmålområde   | 8,01 - 9 mm    |
| Antal prøvestifter | 100            |
| Stigning           | 0,01 mm        |
| Norm               | DIN 2269       |
| Toleranceklasse    | 1              |
| Hårdhed            | $60 \pm 2$ HRC |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Materiale   | Specialstål |
| Emballage   | Stabil boks |
| Kalibrering | S18         |
| Produkttype | Prøvestift  |

**Services**

|  |            |
|--|------------|
| KalibreringKontrolstiftsæt Indhold pr. sæt 100       | 020880 100 |
| DAkKS-kalibreringKontrolstiftsæt Indhold pr. sæt 100 | 020890 100 |