

Prøvestiftsæt i trækasse Toleranceklasse 2, Type: 1-2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	483830 1-2
GTIN	2050001048653
Artikelklasse	48A

Beskrivelse

Udførelse:

I førsteklasses lærestål, hærdet (60 ± 2 HRC) og anløbet. Prøvestiftsæt er placeret overskueligt i en trækasse med mærkede huller (fra 1,5 mm \varnothing er prøvestifterne desuden selv påført mærkning). Prøvestiftlængde 40 mm op til \varnothing 0,99 mm, derover 70 mm.

Toleranceklasse 2: Stift- $\varnothing \pm 0,002$ mm. 1 trækasse.

Anvendelse:

Til arbejde på læreborværk eller inden for værktøjs- og instrumentfremstilling. F.eks. til måling af boringstolerancer, til lejekontrol af borer, kontrol af afstandstolerancer for to borer, tandhjuls- og gevindmålinger samt til vinkel- og profiltest osv.

Teknisk beskrivelse

Nominalmålområde	1 - 2 mm
Antal prøvestifter	101
Stigning	0,01 mm
Norm	DIN 2269
Toleranceklasse	2
Hårdhed	60 ± 2 HRC

Materiale	Specialstål
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S18
Produkttype	Prøvestift

Services

KalibreringKontrolstiftsæt Indhold pr. sæt 101	020880 101
DAkKS-kalibreringKontrolstiftsæt Indhold pr. sæt 101	020890 101