

## Prøvestiftsæt i træboks Toleranceklasse 2, Type: 41



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	483810 41
GTIN	2050001046727
Artikelklasse	48A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

I førsteklases lærestål, hærdet ( $60 \pm 2$  HRC) og anløbet. Prøvestiftsæt er placeret overskueligt i en trækasse med mærkede huller (fra 1,5 mm Ø er prøvestifterne desuden selv påført mærkning). Prøvestiftlængde 40 mm op til Ø 0,99 mm, derover 70 mm.

**Toleranceklasse 2:** Stift-Ø  $\pm 0,002$  mm.

#### Anvendelse:

Til arbejde på læreborværk eller inden for værktøjs- og instrumentfremstilling. F.eks. til måling af boringstolerancer, til lejekontrol af borer, kontrol af afstandstolerancer for to borer, tandhjuls- og gevindmålinger samt til vinkel- og profilttest osv.

### Teknisk beskrivelse

Antal prøvestifter	41
Nominalmålområde	1 - 5 mm
Stigning	0,1 mm
Norm	DIN 2269
Toleranceklasse	2

Hårdhed	60 ± 2 HRC
Materiale	Specialstål
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S18
Produkttype	Prøvestift

### Services

DAkS-kalibreringKontrolstiftsæt Indhold pr. sæt 41	020890 41
KalibreringKontrolstiftsæt Indhold pr. sæt 41	020880 41