

**RENISHAW****Rubinkugleføler Længde 40 mm, Kugle-Ø D: 3mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 494224 3      |
| GTIN                | 2050000973499 |
| Artikelklasse       | 49F           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rubinkuglefølere med tilslutningsgevind M2

**Bemærk:**

Andre følerindsatser med andre mål og skaftkonstruktioner på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Vægt                   | 1,97 g    |
| Kugle-Ø D              | 3 mm      |
| Materiale, skaft       | Hårdmetal |
| effektiv arbejdslængde | 37 mm     |
| Skaft-Ø S              | 2 mm      |
| Længde L               | 40 mm     |
| Tilslutningsgevind     | M2        |
| Materiale, spids       | rubin     |
| Produkttype            | Følere    |

**Tilbehør**

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Følerindsatsforlænger Længde 20 mm | 494214 20 |
|------------------------------------|-----------|

|  |              |
|--|--------------|
| Føllerengøringsæt                      | 494240       |
| 5-vejs følerindsatsholder M2 Type M2/5 | 494219 M2/5  |
| Følerindsatsforlænger Længde 40 mm     | 494214 40    |
| Følerindsatsforlænger Længde 30 mm     | 494214 30    |
| Følerindsatsforlænger Længde 10 mm     | 494214 10    |
| Adapter Type M3/M2                     | 494218 M3/M2 |