

RENISHAW**Rubinkugleføler Længde 40 mm, Kugle-Ø D: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	494224 4
GTIN	2050000973505
Artikelklasse	49F

Beskrivelse**Udførelse:**

Rubinkuglefølere med tilslutningsgevind M2

Bemærk:

Andre følerindsatser med andre mål og skaftkonstruktioner på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Materiale, skaft	Hårdmetal
Kugle-Ø D	4 mm
Vægt	2,04 g
Skaft-Ø S	2 mm
effektiv arbejdslængde	40 mm
Længde L	40 mm
Tilslutningsgevind	M2
Materiale, spids	rubin
Produkttype	Følere

Tilbehør

Følerindsatsforlænger Længde 20 mm	494214 20
------------------------------------	-----------

5-vejs følerindsatsholder M2 Type M2/5	494219 M2/5
Følerindsatsforlænger Længde 30 mm	494214 30
Følerindsatsforlænger Længde 40 mm	494214 40
Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2
Følerindsatsforlænger Længde 10 mm	494214 10
Følerrengøringsæt	494240