

RENISHAW**Rubinkugleføler Længde 40 mm, Kugle-Ø D: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	494224 5
GTIN	2050000973512
Artikelklasse	49F

Beskrivelse**Udførelse:**

Rubinkuglefølere med tilslutningsgevind M2

Bemærk:

Andre følerindsatser med andre mål og skaftkonstruktioner på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Kugle-Ø D	5 mm
Vægt	3,17 g
effektiv arbejdslængde	40 mm
Materiale, skaft	Hårdmetal
Skaft-Ø S	2,5 mm
Længde L	40 mm
Tilslutningsgevind	M2
Materiale, spids	rubin
Produkttype	Følere

Tilbehør

5-vejs følerindsatsholder M2 Type M2/5	494219 M2/5
--	-------------

Adapter Type M3/M2	494218 M3/M2
Følerindsatsforlænger Længde 40 mm	494214 40
Følerrensringssæt	494240
Følerindsatsforlænger Længde 20 mm	494214 20
Følerindsatsforlænger Længde 10 mm	494214 10
Følerindsatsforlænger Længde 30 mm	494214 30