

**VALTITAN præcisionsnålefil Samlet længde 180 mm, SH 2 / DH 3, Type: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	527570 3
GTIN	613548045589
Artikelklasse	53B

Beskrivelse**Udførelse:**

Nålefil med stor ydelse og med ekstremt stor slidstyrke. Overfladehårdhed **1200 HV**. Den særlige tandform forhindrer, at filen tilstoppes med spåner, og rengøringen foregår ganske enkelt, ved at filen bankes let mod et underlag (af træ).

Norm:

SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.

Teknisk beskrivelse

Formbeskrivelse	halvrund
Tværsnit	5,9×2,0 mm
Samlet længde	180 mm
Fileflader	2
Schweizisk behugning	2
Svarer til tysk hugning	3
Produktnavnsegenskab	SH 2 / DH 3
inkl. fileskaft	nej
Produkttype	Præcisionsnålefile

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
--	------------------	----------------------	-----------------

Alu Mg	egnet
Stål < 900 N/mm ²	egnet
Stål < 1400 N/mm ²	egnet
Stål < 55 HRC	egnet
Stål < 60 HRC	egnet
Stål < 67 HRC	egnet
INOX	egnet
Ti	egnet
GG (G)	egnet
CuZn	egnet
Kunststof, GFK	egnet
Træ	egnet
Uni	egnet

Tilbehør

Quick-release-skaftTil nålefile Type 3	519700 3
Quick-release-skaftTil nålefile Type 2	519700 2