

**Sletfile - ædelkorund, rund, Længdexbredde (mm) finhedsgrad: 100X10M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	558535 100X10M
GTIN	9003172581392
Artikelklasse	53Y

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til **afgratning**, **skærpning**, **aftrækning** og **anfasning** af værktøj eller værktøjsskær. Til efterbearbejdning af borer, flader og kanter ved formfremstilling. Desuden til forbedring af overflader samt til justering og polering.

Til **stål** (hærdet) og legeringer med forøget trækstyrke. Dette materiales sejhed gør **kanterne meget robuste** og giver en stor **skærekraft**.

Bemærk:

Skal fortrinsvist anvendes sammen med olie, petroleum eller vand.

Teknisk beskrivelse

Korn	180
Bredde	10 mm
Finhedsgrad	middel
Længde	100 mm
Farve	rosa
Slibemiddelforkortelse	A
Form	rund
Produkttype	Sletfile

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		