



## Sletfile - ædelkorund, halvrund, Længde**x**bredde (mm) finhedsgrad: 100X10M



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	558545 100X10M
GTIN	9003172581422
Artikelklasse	53Y

### Beskrivelse

#### Anvendelse:

Til **afgratning**, **skærpning**, **aftrækning** og **anfasning** af værktøj eller værktøjsskær. Til efterbearbejdning af borer, flader og kanter ved formfremstilling. Desuden til forbedring af overflader samt til justering og polering.

Til **stål** (hærdet) og legeringer med forøget trækstyrke. Dette materiales sejhed gør **kanterne meget robuste** og giver en stor **skærekraft**.

#### Bemærk:

**Skal fortrinsvist anvendes sammen med olie, petroleum eller vand.**

### Teknisk beskrivelse

Bredde	10 mm
Længde	100 mm
Finhedsgrad	middel
Korn	180
Farve	rosa
Slibemiddelforkortelse	A
Form	halvrund
Produkttype	Sletfile

### Brugerdata

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		