

**Sletfile - ædelkorund, firkant, Længde×bredde (mm) finhedsgrad: 150X16G****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 558525 150X16G |
| GTIN | 9003172581330 |
| Artikelklasse | 53Y |

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til **afgratning, skærpning, aftrækning** og **anfasning** af værktøj eller værktøjsskær. Til efterbearbejdning af borer, flader og kanter ved formfremstilling. Desuden til forbedring af overflader samt til justering og polering.

Til **stål** (hærdet) og legeringer med forøget trækstyrke. Dette materiales sejhed gør **kanterne meget robuste** og giver en stor **skærekraft**.

Bemærk:

Skal fortrinsvist anvendes sammen med olie, petroleum eller vand.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|----------|
| Længde | 150 mm |
| Korn | 80 |
| Bredde | 16 mm |
| Finhedsgrad | grov |
| Farve | rosa |
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Form | firkant |
| Produkttype | Sletfile |

Brugerdata

| | Egnet til | V_c | ISO-kode |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | betinget egnet | | |
| Stål < 67 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | betinget egnet | | |
| Ti | betinget egnet | | |
| GG (G) | betinget egnet | | |
| CuZn | betinget egnet | | |
| Kunststof, GFK | betinget egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |