



## Topnøgle med skaft isoleret, Nøglestørrelse: 8mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	622500 8
GTIN	4010995008598
Artikelklasse	63K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Lang udførelse; dybt sekskantet nøglehoved til udtagende bolte.

**Kunststofisolering op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

#### Norm:

**DIN 3125**

#### Materiale:

**Ergonomisk flerkomponentgreb** med afrulningsbeskyttelse, **klunge** i krom-vanadium-stål, bruneret, helt isoleret.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	243 mm
Nøglestørrelse	8 mm
Klingelængde	125 mm
Producentbetegnelse	SoftFinish® electric
Norm	DIN 3125
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Produkttype	Topnøgle

