



Diamant-nålefil, 140 mm Korn D181 (grov), Type: 8



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	529230 8
GTIN	4007220014493
Artikelklasse	53B

Beskrivelse

Udførelse:

Disse nålefiles råemner er smedede i specialstål og slebne. Diamantfilene bestrøs ensartet med diamantpulver med samme kornstørrelse og fikses galvanisk. I kraft af den ensartede diamantbesætning og diamanternes hårdhed opnås de bedste fileresultater. **Samlet fillængde = 140 mm**; diamantbelægningslængde = 70 mm; skaftdiameter = Ø3 mm.

Anvendelse:

Til nøjagtig efterbearbejdning af skære-, stanse- og præcisionsværktøj af **hærdet stål** eller **hårdmetal**. Også egnet til bearbejdning af **glas, keramik** osv. Fil **med begrænset tryk** især på kanter. Fileydelsen forbedres ikke ved højere tryk, derimod beskadiges filen.

Kornstørrelse:

Grovkornet **D 181**

Specialtilbehør:

Quick-release-skaft til disse file finder du under nr. 519700.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit med belægning	5,0×1,8 mm
Formbeskrivelse	Kniv
Belægningslængde	70 mm
Slibemiddel	Diamant
Slibemiddelforkortelse	D
Korn	D181
inkl. fileskaft	nej
Produkttype	Nålefil

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
Hårdmetal (HM)	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Sten	betinget egnet		

Tilbehør

Quick-release-skaftTil nålefile Type 3	519700 3
Quick-release-skaftTil nålefile Type 2	519700 2