

Strygesten til stål korund (A) grov / fin, Længdexbredde: 200X50mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	558815 200X50
GTIN	4260496535233
Artikelklasse	56Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Keramisk bundne kombistrygesten med hårdhedsgrad O/P. En grov side til forslibning og en fin side til efterslibning.

Korund i middelhård binding. Nederst normal korund (A) korn 100 (grov); øverst ædelkorund-korn 280 / 320 (fin).

Anvendelse:

Til afgratning, finslibning af ujævnheder, afrunding af kanter.

Bemærk:

Særlige polersten til egalisering fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Længde	200 mm
Bredde	50 mm
Korn	100
Korn	280 / 320
Finhedsgrad	grov / fin
Højde	25 mm
Slibemiddel	Korund
Produkttype	Strygesten

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	betinget egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		