

**Justerbar tapnøgle lige, Nominel tap-Ø: 10mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 628600 10     |
| GTIN                | 4020772040901 |
| Artikelklasse       | 63Q           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Specialstål, slebet på højkant, hærdet og bruneret, med faste tapper.

**Anvendelse:**

Til møtrikker med to huller.

**Bemærk:**

Tap-Ø = nominel tap-Ø – 0,1 mm. Tolerancefelt h12.

**Teknisk beskrivelse**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Tapafstand kan indstilles a | 22 - 125 mm |
| Nominel tap-Ø               | 10 mm       |
| Type                        | 758         |
| Producentbetegnelse         | 758         |
| Længde L                    | 260 mm      |
| forkrøppet                  | nej         |
| lige                        | ja          |
| viddeindstillelig           | ja          |
| Produkttype                 | Tapnøgle    |

