



## Dobbelt gaffelnøgle, tommer, Type: 12



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	610120 12
GTIN	4018754019793
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, dobbelt-T-profil skaft. Optimal bøjestykke, god kraftoverførsel.

#### Norm:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

### Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse <sub>1</sub>	5/8 tommer
maks. kæbebredde b <sub>2</sub>	40 mm
maks. kæbehøjde h	5,8 mm
maks. kæbebredde b <sub>1</sub>	36 mm
Nøglestørrelse, mål	tommer
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	11/16 tommer
Nøglelængde L	205 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader

gnistfri	nej
samme nøglevidde i begge ender	nej
Produkttype	Skruenøgle