



Dobbelt gaffelnøgle, tommer, Type: 13



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 610120 13 |
| GTIN | 4018754019809 |
| Artikelklasse | 63A |

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, dobbelt-T-profil skaft. Optimal bøjestykke, god kraftoverførsel.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|------------|
| maks. kæbebredde b2 | 42 mm |
| maks. kæbebredde b1 | 36 mm |
| maks. kæbehøjde h | 6,7 mm |
| Nøglestørrelse ₁ | 5/8 tommer |
| Nøglestørrelse, mål | tommer |
| Nøglestørrelse ₂ | 3/4 tommer |
| Nøglelængde L | 220 mm |
| Norm | DIN 3110 |
| Norm | ISO 3318 |
| Kæbestilling 1 | 15 grader |
| Kæbestilling 2 | 15 grader |

| | |
|--------------------------------|------------|
| gnistfri | nej |
| samme nøglevidde i begge ender | nej |
| Produkttype | Skruenøgle |