



## 6-kantet skruebit, 1/4 tomme lang, sekskant: 4mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	631700 4
GTIN	4018754000487
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

#### Norm:

#### DIN 7422

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

#### Bemærk:

**BEMÆRK!**

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 631729

### Teknisk beskrivelse

Længde	55 mm
sekskant	4 mm
Ø indgangsside	10,7 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

