

**6-kantet skruebit, 1/4 tomme lang, sekskant: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631715 4
GTIN	4045197493439
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

**Norm:**

**DIN 7422**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

sekskant	4 mm
Ø indgangsside	12 mm
Længde	55 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Topnøgleindsats