



## Dobbelt gaffelnøgle, tommer, Type: 16



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	610120 16
GTIN	4018754019823
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, dobbelt-T-profilskaft. Optimal bøjestykke, god kraftoverførsel.

#### Norm:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

### Teknisk beskrivelse

maks. kæbebredde b2	47 mm
maks. kæbebredde b1	40 mm
maks. kæbehøjde h	7,3 mm
Nøglestørrelse, mål	tommer
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	13/16 tommer
Nøglelængde L	235 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	11/16 tommer
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader

gnistfri	nej
samme nøglevidde i begge ender	nej
Produkttype	Skruenøgle