

**Skruetrækkerindsats til ligekærv, 1/4 tomme, Klingebredde: 5,5mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 631615 5,5 |
| GTIN | 4045197559609 |
| Artikelklasse | 62A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsænkning, så der hurtigt gribes fat i skruerindsatserne. Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120 D 6,3.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Ø indgangsside: 11 mm

Længde: 25 mm

Klingetykkelse: 1 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------|----------------------|
| Ø indgangsside | 11 mm |
| Klingebredde | 5,5 mm |
| Klingetykkelse | 1 mm |
| Længde | 25 mm |
| Drivfirkant | 1/4 tommer |
| Drivprofil | Ligekærnskruetrækker |
| Produkttype | Topnøgleindsats |

