



Top, 1/4 tomme, til Torx®, Torx®-profil: E10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	631500 E10
GTIN	4018754000982
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsænkning, så der hurtigt gribes fat i skrueindsatserne. Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120 D 6,3.

Materiale:

HPQ®-specialstål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Profilmål A: 9,4 mm

Ø på udgangsside: 12,7 mm

Længde: 23 mm

Teknisk beskrivelse

Profilmål A	9,4 mm
Torx®-profil	E10
Længde	23 mm
Ø på udgangsside	12,7 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Materiale	HPQ®-specialstål, forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats

