



## Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 27X30mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 610100 27X30  |
| GTIN                | 4018754018048 |
| Artikelklasse       | 63A           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, dobbelt-T-profil skaft. Optimal bøjestykke, god kraftoverførsel.

#### Norm:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

#### Bemærk:

**BEMÆRK!**

Der findes også et alternativ fra til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 610600

### Teknisk beskrivelse

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Nøglestørrelse <sub>1</sub> | 27 mm    |
| maks. kæbebredde b2         | 66 mm    |
| maks. kæbebredde b1         | 60 mm    |
| Nøglestørrelse <sub>2</sub> | 30 mm    |
| maks. kæbehøjde h           | 10 mm    |
| Nøglestørrelse, mål         | metrisk  |
| Nøglelængde L               | 300 mm   |
| Norm                        | DIN 3110 |
| Norm                        | ISO 3318 |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Kæbestilling 1                 | 15 grader  |
| Kæbestilling 2                 | 15 grader  |
| gnistfri                       | nej        |
| samme nøglevidde i begge ender | nej        |
| Produkttype                    | Skruenøgle |