

**6-kantet skruebit, 1/4 tomme kort, sekskant: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631710 4
GTIN	4018754000630
Artikelklasse	63A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

**Norm:**

**DIN 7422**

**Materiale:**

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

**Bemærk:**

**BEMÆRK!**

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 631709

**Teknisk beskrivelse**

sekskant	4 mm
Ø indgangsside	11,6 mm
Længde	28 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Topnøgleindsats

