

**6-kantet skruebit, 1/4 tomme lang, sekskant: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631715 6
GTIN	4045197493453
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

sekskant	6 mm
Længde	55 mm
Ø indgangsside	12 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Unbrakonøgle
Produkttype	Topnøgleindsats