



## 6-kantet hoved, 1/4 tomme lang, Nøglestørrelse: 10mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	631400 10
GTIN	4018754000241
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinishoverflade med **AS-Drive**-profil.

#### Norm:

**DIN 3124-L**

#### Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

### Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	10 mm
Ø på udgangsside	14,3 mm
Længde	50 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Norm	DIN 3124
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Materiale	HPQ®-specialstål
Overflade	vha. nikkelforkromning

med AS-Drive-profil

ja

Produkttype

Topnøgleindsats